



FPT E207756

Ce document, propriété exclusive de notre Société, est strictement confidentiel. Il ne peut être communiqué, copié ou reproduit sans son autorisation écrite.

Tolerances generales selon ISO 2768
 Degré de précision f □ m □ c □ v □

Tolerances generales sur pieces moulees selon
 DIN 16901 (FPTC 407364) 130 □ 140 □

Etabli	27.07.98 CM	Contrôle	Contrôle Normes	Bon pour execution	OE 17618
Issu de :		Remplace :	Remplace par :	Sans nomenclature separee <input checked="" type="checkbox"/>	
Modif.:				Echelle	Nomenclature separee de meme numero <input type="checkbox"/>
				1	Nomenclature separee de numero different <input type="checkbox"/>
					(BE / IDEAS)
				Service resp.: B E	
ABB		ABB Control		Doc. Type	Format
		Titre YKA50/63-30 avec/with VE5-2		12	F
		encombrement/ dimensions		Feuil.No	
				Nb feuil.	
				FPT E 207756	