



FPT E207757

Ce document, propriété exclusive de notre Société, est strictement confidentiel. Il ne peut être communiqué, copié ou reproduit sans son autorisation écrite.

Tolerances générales selon ISO 2768
 Degré de précision f □ m □ c □ v □

Tolerances générales sur pièces moulées selon
 DIN 16901 (FPTC 407364) 130 □ 140 □

Etabli	27.07.98 CM	Contrôle	Contrôle Normes	Bon pour exécution	OE 17618
Issu de :		Remplace :	Remplace par :	Sans nomenclature séparée <input checked="" type="checkbox"/>	
Modif.:				Echelle	Nomenclature séparée de même numéro <input type="checkbox"/>
				1	Nomenclature séparée de numéro différent <input type="checkbox"/>
					(BE / IDEAS)
				Service resp.: B E	
			ABB Control Titre YKA75-30 avec/with VE5-2 encombrement/ dimensions		Doc. Type Format 12 Langue F Feuil.No Nb feuil.
				FPT E 207757	