

OETLZT 80

2229 0941

34 OETLZT 80 E

OETL 200...315
OETL 400...800

OETLZT 140
OETLZT 100

OETLZT 80A 110AC
OETLZT 80A 220AC
OETLZT 80L 110AC
OETLZT 80L 220AC
OETLZT 80LA110AC
OETLZT 80LA220AC

OETLZT 80L_

OETLZT 80A_

OETLZT 80A 110AC
OETLZT 80A 220AC
OETLZT 80L 110AC
OETLZT 80L 220AC
OETLZT 80LA110AC
OETLZT 80LA220AC

OETLZT 80L_

OETLZT 80A_

OETL 1000...3150
OESA 630...800

A1 ○ (~)

A2 ○ (N)

I
ON

OFF

$U = 0,7...1,1U_n$ $P = 15W$

U_n	24	48	60	110	220
R_{Ω}	48	190	300	1000	3900

Class H -40°C...+65°C

