

**Spare parts list - Ersatzteilliste -
Liste de pièces de rechange -
Lista de piezas de recambio -
Elenco dei parti di ricambio -
Reservdelskatalog - Varaosaluettelo**


M2CA 280 - 400

**Steel Motors - Drehstrommotoren mit Stahl-Gehäuse -
Moteur careasse acier - Motores en acero - Motori in acciaio -
Stålmotorer - Teräsmoottorit**



ABB

M2CA 280 - 400






M2CA 280 - 400

- 12 Endshield for D
D-seitiges Lagerschild mit Schrauben
Flasque CC, avec vis
Escudo lado acople, con tornillos
Scudo cuscinetto lato AS, con viti
D-ändans lagersköld
Laakerikilpi D
- 13 Endshield for N
N-seitiges Lagerschild mit Schrauben
Flasque COC, avec vis
Escudo lado ventilador, con tornillos
Scudo cuscinetto lato NS, con viti
N-ändans lagersköld
Laakerikilpi N
- 14 Brackets for fan cover
Halter für Lüfterhaube
Vis de fixation pour le couvercle du ventialeur
Soporte para protector de ventilador
Staffa di fissaggio per copriventola
Fäste för fläktskydda
Tuulettimen suojuksen pidin
- 17 Screw
Sraube
Vis
Tornillo
Vite
Skruv
Ruuvi
- 18 Bearing for D
D-seitiges Lager
Roulement CC
Cojinete lado acople
Cuscinetto lato AS
D-ändans lager
Kuulalaakeri D
- 20 Valve disc for D
D-seitige Ventilscheibe
Disque d'évacuation de graisse CC
Disco de evacuación de grasa lado acople
Disco paragrasso lato AS
D-ändans ventilskiva
Imurengas D
- 24 Bearing for N
N-seitiges Lager
Roulement COC
Cojinete lado ventilador
Cuscinetto lato NS
N-ändans lager
Kuulalaakeri N
- 25 Ring
Ring
Bague
Anillo
Anello
Mellanring
Välirengas
- 26 Valve disc for N
N-seitige Ventilscheibe
Disque d'évacuation de graisse COC
Disco de evacuación de grasa lado ventilador
Disco paragrasso lato NS
N-ändans ventilskiva
Imurengas N
- 30 Pre-loading spring for bearings
Vorspannfeder für lager
Ressort de pre-charge des paliers
Muelle de precarga de cojinetes
Molla di pre-carico cuscinetti
Förspännings fjäder för lager
Laakeroinnin esikuormitusjousi
- 32 Locking ring
Sicherungsring
Circlip
Anillo de seguridad
Anello di bloccaggio
Låsring
Lukitusrengas
- 34 Inner bearing cover for D
D-seitiger innerer Lagerdeckel
Couvercle intérieur du roulement CC
Tapa interior del cojinete lado acople
Coperchio cuscinetto interno lato AS
D-ändans inre lagerlock
Laakeripohja D
- 35 Valve disc for D
D-seitige Ventilscheibe
Disque d'évacuation de graisse CC
Disco de evacuación de grasa lado acople
Disco paragrasso lato AS
D-ändans ventilskiva
Imurengas D
- 36 Inner bearing cover for N
N-seitiger innerer Lagerdeckel
Couvercle intérieur du roulement COC
Tapa interior del cojinete lado ventilador
Coperchio cuscinetto interno lato NS
N-ändans inre lagerlock
Laakeripohja N
- 38 Outer bearing cover , D-end
D-seitiger äusserer Lagerdeckel
Couvercle extérieur du roulement CC
Tapa exterior del cojinete lado acople
Coperchio cuscinetto esterno lato AS
D-ändans yttre lagerlock
D-pään laakerikansi
- 40 Grease outlet valve for D-end
Schmierfettauslassventil für D-Seite
Valve d'évacuation de graisse CC
Válvula de evacuación de grasa, lado acople
Valvola di scarico grasso Lato accoppiamento
Fettutloppsventil för D-ända
Rasvanpoistoventtiili D-päähän

M2CA 280 - 400

- 42 V-ring for D-end
D-seitiger V-Ring
Joint en V CC
V-ring escudo delantero
Guarnizione a V lato AS
D-ändans V-ring
D-pään V-rengas
- 45 Outer bearing cover, N-end
N-seitiger äusserer Lagerdeckel
Couvercle extérieur du roulement COC
Tapa exterior del cojinete lado ventilador
Coperchio cuscinetto esterno lato NS
N-ändans yttre lagerlock
N-pään laakerikansi
- 47 V-ring for N-end
N-seitiger V-Ring
Joint en V COC
V-ring escudo posterior
Guarnizione a V lato NS
N-ändans V-ring
N-pään V-rengas
- 49 Screw
Sraube
Vis
Tornillo
Vite
Skruv
Ruuvi
- 51 Grease nipple for D-end
Abschmiernippel für D-Ende
Graisseur pour extrémité D
Boquilla de engrase del lado D
Nipplo d'ingrassaggio per l'estremità D
Smörjnippel för D-ände
Voitelunippa D-päähän
- 53 Grease nipple for N-end
Abschmiernippel für N-Ende
Graisseur pour extrémité N
Boquilla de engrase del lado N
Nipplo d'ingrassaggio per l'estremità N
Smörjnippel för N-ände
Voitelunippa N-päähän
- 55 Nipple extension
Nippelverlängerung
Extension du graisseur
Prolongación de la boquilla de engrase
Prolunga ingrassatore
Nippelförlängning
Voitelunipan jatke
- 59 Drain hole plug for D end
Ablaufstopfen für D-ende
Obturateur de trou de purge pour extrémité D
Tapón del orificio de drenaje del lado D
Spina del foro di drenaggio per l'estremità D
Avtappningshålets plugg för D-ände
Vuotoreijän tulppa D-päähän
- 61 Fan
Lüfter
Ventilateur
Ventilador
Ventola
Fläkt
Tuuletin
- 65 Locking ring
Sicherungsring
Circlips
Anillo de bloqueo
Anello di bloccaggio
Låsring
Lukitusrengas
- 67 Fan cover
Lüfterhaube
Capot de ventilateur
Protector ventilador
Protezione del ventilatore
Fläktkåpa
Tuulettimensuojus
- 69 Fan cover attachment screw
Befestigungsschraube Lüfterhaube
Vis de fixation du capot de ventilateur
Tornillo de sujeción de protector de ventilador
Vite di montaggio copriventola
Fästskruv för fläktskydd
Tuulettimen suojuksen kiinnitysruuvi
- 70 Washer for fixing fan cover
Unterlegscheibe für Befestigung der Lüfterhaube
Rondelle de fixation du capot de ventilateur
Arandela para fijación de protector de ventilador
Rondella per fissaggio copriventola
Bricka för fläktskyddets infästning
Aluslaatta tuulettimen suojuksen kiinnityksessä
- 71 Lead-through rubber
Gummidurchführung
Traversé en coutchouc
Gomma de orificio
Goma pasa cables
Genomföringsgummi
Läpivientikumi
- 72 Bush
Beschlag
Collier
Manguito
Manicotto
Muffe
Holkki
- 73 Key
Paßfeder
Clavette
Chaveta
Chiavetta
Kil
Kiila
- 171 Bush
Beschlag
Collier
Manguito
Manicotto
Muffe
Holkki

M2CA 280 - 400



M2CA 280 - 400

- 302 Terminals, complete
Klemmenbrett, komplett
Plaque à bornes complète
Placa bornes completa
Terminali completi
Uttagsplint, komplett
Liitinalusta, täydellisenä
- 308 Terminal board fixing screw
Befestigungsschraube Klemmenbrett
Vis de fixation de plaque à bornes
Tornillo de fijación de placa de bornes
Vite di fissaggio morsettiera
Fästskruv för plintsockel
Liitinalustan kiinnitysruuvi
- 331 Terminal box cover
Klemmenkastendeckel
Couvercle de la boîte à bornes
Tapa de la caja de bornes
Coperchio scatola morsettiera
Lock till uttagsslåda
Liitinsuojuksen kansi
- 332 Earthing screw
Erdungsschraube
Borne de mise à la terre
Borne toma tierra
Vite di terra
Jordningskruv
Maadoitusruuvi
- 333 Conical spring washer for earth terminal
Konischer Federring für Erdungsschraube
Rondelle-cuvette emboutie pour vis de mise à la terre
Arandela cónica muelle para tornillo de tierra
Rondella elastica conica per vite di messa a terra
Tallriksfjäder för jordskruv
Lautasaluslaatta maadoitusruuviin
- 334 Washer for earth terminal
Unterlegscheibe für Erdungsschraube
Rondelle pour vis de mise à la terre
Arandela para tornillo de tierra
Rondella per vite di messa a terra
Bricka för jordskruv
Aluslaatta maadoitusruuviin
- 335 Terminal box frame
Klemmenkastenrahmen
Carcasse de la boîte à bornes
Cuerpo de la caja de bornes
Carcassa scatola morsettiera
Uttagsslådans stomme
Liitinsuojuksen runko
- 336 Terminal box cover fixing screw
Befestigungsschraube für Klemmenkastendeckel
Vis de fixation du couvercle de la boîte à bornes
Tornillo de fijación de tapa de caja de bornes
Vite di fissaggio coperchio scatola morsettiera
Fästskruv till uttagsslådans lock
Liitinsuojuksen kannen kiinnitysruuvi
- 338 Screw
Schraube
Vis
Tornillo
Vite
Skruv
Ruuvi

M2CA 280 - 400

When ordering parts, and in all correspondence, please quote the type designation and serial number of the motor. If the rating plate is missing, state the number stamped on the free end of the shaft. We reserve the right to alter designations and storage without prior notice.

Bei Bestellung von Ersatzteilen bzw. in allem Schriftverkehr sind die Nummer und Typenbezeichnung des Motors anzugeben. Falls der Leistungsschild verloren gegangen ist, ist die am Wellenende angegebene Nummer mitzuteilen. Änderungen der Bezeichnungs- und Lagerungsangaben bleiben vorbehalten.

Vid beställning av reservdelar och vid reklamationer bör motornummer och fullständig typbeteckning anges. Om motorns märkplåt fallit bort anges det nummer som stämplats på axeländan. Vi förbehåller oss rätt till ändring i kodbeteckning och lagerhållning utan föregående meddelande.

Varaosia tilattaessa tai muistutuksia tehtäessä on moottorin numero ja lajimerkki ehdottomasti ilmoitettava. Jos moottorin arvokilpi on irronnut, ilmoitetaan akselin päähän leimattu numero. Pidätämme itsellemme oikeuden muuttaa tunnuksia ja varastointia ilman ennakoilmoitusta.

M2CA 280 - 400

Part No. Teil Nr. Del nr Osa no	Type Typ Laji M2CA	No. of poles Polzahl Poltal Napaluku	Type designation Typenbezeichnung Typbeteckning Lajimerkki	Qty per motor Stück per Motor Antal per motor Kpl per moottori	Weight Gewicht Vikt Paino kg
12 (IM 1001)	280	2...	3GZF213728-49	1	18
	315	2	V31L7	1	26
		4...	V31L5	1	29
	355	2	V35L/H323551 (V35L7 ***)	1	45
4...		V35L5	1	43	
400	2	3GZF213740-15 (V40L3 **)	1	45	
	4...	V40L1	1	43	
12 (IM 3001)	280	2...	V28L73	1	38
	315	2	V31L77	1	52
		4...	V31L75	1	51
	355	2	V35L/H324197 (V35L77 ***)	1	88
4...		V35L75	1	86	
400	2	On request, contact ABB (V40L3 **)	1	88	
	4...	V40L71	1	86	
13	280	2...	3GZF203728-53	1	19
	315	2...	V31L4	1	26
	355	2	V35L/H323552 (V35L4 ***)	1	45
		4...	V35L4	1	45
400	2	3GZF203740-16 (V40L2 **)	1	45	
	4...	V40L2	1	43	
14	280	2...	3GZF313728-92	1	
	315	2...	V31UT4	1	
	355	2...	V35UT4	1	
	400	2...	V40UT2	1	
17	280	2...	3GZF334033-440	16	
	315	2...	FLSKM16X50/50Y	16	
	355	2...	3GZF334033-445	16	
	400	2...	3GZF334033-451	16	
18	280	2	3GZF234097-316	1	3.6
		4...	3GZF234096-316	1	3.6
	315	2	3GZF234097-316	1	3.6
		4...	3GZF234102-319	1	3.8
	355	2	3GZF234028-316 (EBKL6319M/C4***)	1	15.6
		4...	3GZF234109-322	1	8.0
	400	2	3GZF234030-318 (EBKL6319M/C4 **)	1	5.6
		4...	3GZF234108-322	1	8.0

M2CA 280 - 400

20	280	2...	3GZF243228-27	1	0.8
	315	2	3GZF243228-27	1	0.8
		4...	3GZF243231-20	1	1.7
	355	2	3GZF243228-27 (HX35LJ1 ***)	1	0.8
		4...	3GZF243235-14	1	1.7
	400	2	3GZF243240-7 (HX35LJ1 **)	1	1.7
4...		3GZF243235-14	1	1.7	
24	280	2	3GZF234097-316	1	3.6
		4...	3GZF234096-316	1	3.6
	315	2	3GZF234097-316	1	3.6
		4...	3GZF234096-316	1	3.6
	355	2	3GZF234028-316 (EBKL6319M/C4***)	1	5.6
		4...	3GZF234102-319	1	3.8
	400	2	3GZF234030-318 (EBKL6319M/C4**)	1	5.6
		4...	3GZF234102-319	1	3.8
25	280MB	4...	3GZF243728-7	1	
	315L	4...	3GZF243731-1	1	
	355	4...	3GZF243735-2	1	
	400	4...	3GZF243735-2	1	
26	280	2...	3GZF243228-27	1	0.8
	315	2...	3GZF243228-27	1	0.8
	355	2	3GZF243228-27 (HX35LJ1 ***)	1	0.8
		4...	3GZF243231-20	1	1.7
	400	2	3GZF243240-7 (HX35LJ1 **)	1	
4...	3GZF243231-20	1	1.7		
30	280	2...	3GZF334430-2	1	
	315	2...	3GZF334430-2	1	
	355	2	3GZF334430-2 (YPRA319/1 ***)	2	
		4...	3GZF334430-1	2	
400	4...	3GZF334430-1	2		
32	280	2...	3GZF334530-31	1	0.05
	315	2...	3GZF334530-31	1	0.05
	355	2	3GZF334530-31 (FSTB95x3 ***)	1	0.05
		4...	3GZF334530-33	1	0.06
	400	2	3GZF334530-32	1	0.05
4...		3GZF334530-33	1	0.06	
34	280	2...	3GZF243028-1	1	2.1
	315	2	3GZF243028-1	1	2.1
		4...	3GZF243031-1	1	3.3
	355	2	3GZF243028-1 (HX63LF3 ***)	1	2.1
		4...	3GZF243035-21	1	6.0
400	2	3GZF243040-7 (HX63LF3 **)	1	7.6	
35	400	2	3GZF243240-4	1	2.0
36	280, 315	2...	3GZF243028-1	1	2.1
	355	2	3GZF243031-1 (HX63LF3 ***)	1	3.3
	400	2	3GZF243040-8 (HX63LF3 **)	1	7.5
37	400	2	3GZF243240-5	1	2.0
38	280	2...	3GZF243128-70	1	2.8
		2	3GZF243128-70	1	2.8
	315	4...	3GZF243131-56	1	4.5
		2	3GZF243128-70 (HX35LH1 ***)	1	4.5
	355	4...	3GZF243135-30	1	5.0
		2	3GZF243140-4 (HX35LH1 **)	1	6.2
400	4...	3GZF243135-30	1	5.0	
40 (IM 1001)	280	2...	3GZF334230-7	1	
	315	2...	3GZF334230-7	1	
	355	2...	3GZF334230-8 (FFTN-R3/4 **)	1	

* Please see tables for terminal boxes on page 12.
 Siehe Tabellen über Klemmenkästen auf Seite 12.
 Se tabeller för uttagsslådor på sidan 12.
 Katso liitäntäkotelotaulukot sivulla 12.

M2CA 280 - 400

Part No. Teil Nr. Del nr Osa no	Type Typ Laji M2CA	No. of poles Polzahl Poltal Napaluku	Type designation Typenbezeichnung Typbeteckning Lajimerkki	Qty per motor Stück per Motor Antal per motor Kpl per moottori	Weight Gewicht Vikt Paino kg
42	280	2...	3GZF264730-91	1	
	315	2	3GZF264730-91	1	
		4...	3GZF264730-92	1	
	355	2	3GZF264730-91 (YJSFS95 ***)	1	
		4...	3GZF264730-93	1	
400	2	----- (YJSFS95 **)	1		
	4...	3GZF264730-93	1		
45	280, 315	2...	3GZF243128-70	1	2.8
		2	3GZF243128-70 (HX35LH1 ***)	1	4.5
	4	3GZF243131-56	1	4.5	
47	280, 315	2...	3GZF264730-91	1	
		2	3GZF264730-91 (YJSFS95 ***)	1	
49	280	2...	3GZF334033-434	8	
		2	FLSKM10X70/26Y	8	
	355	2	3GZF334033-626 (80/30 Y ***)	8	
		4...	3GZF334033-631	8	
	400	2	3GZF334033-631	8	
51	280...400	2...	3GZF334230-202	1	
53	280...400	2...	3GZF334230-219	1	
55	280...400	2...	3GZF333228-38	1	
59	280...400	2...	3GZF334230-209	3	
61	280	2	3GZF304128-1 (CXBY58460)	1	
		4...	3GZF304128-2 (CXBY58461)	1	
	315	2	3GZF304128-1 (CXBY58460)	1	
		4, 6	3GZF304128-3 (CXBY58462)	1	
		8...	3GZF304128-4 (CXBY58463)	1	
	355_ 355S-L 355S-L 355LK	2	3GZF303035-1 (R35T2)	1	
		4	3GZF303135-3 (R35T4)	1	
		6...	3GZF303135-4 (R35T4)	1	
		4...	3GZF303135-4 (R35T4)	1	
	400	2	3GZF303135-1 (R35T2)	1	
4...		3GZF303135-4 (R35T6)	1		
65	280...400	2...	9ABA135-34	1	
67	280	2...	3GZF313728-93	1	
	315	2...	3GZF313731-131	1	
		2...	3GZF314735-76 (IM 1001) 3GZF314735-75 (IM 3001)	1 1	
	400	2	3GZF314740-48 (V40U2 **)	1	
4...		3GCA314740-49	1		
69	280...355	2...	3GZF334033-417	4	
	400	2	3GZF334033-427	4	
70	280...355	2...	3GZF334030-619	4	
	400	2...	3GZF334030-217	4	
71	400	2...	3GZF334130-1	4	
72	400	2...	3GZF334120-4	4	
73	280	2	3GZF443330-137	1	
		4...	3GZF443330-150	1	
	315	2	3GZF443330-137	1	
		4...	3GZF443330-163	1	
	355	2	3GZF443330-150	1	
		4...	3GZF443330-197	1	
	400	2	3GZF443330-150	1	
		4...	3GZF443330-197	1	

**) Before year 2004. Confirm dimension of bearing. / Vor Jahr 2004. Bestätigen Sie Maß des Lagers. / Ennen v. 2004. Tarkista laakerin koko. / Före år 2004. Granska lagerns storlek.

***) Before year 2000. Confirm dimension of bearing. / Vor Jahr 2000. Bestätigen Sie Maß des Lagers. / Ennen v. 2000. Tarkista laakerin koko. / Före år 2000. Granska lagerns storlek.

M2CA 280 - 400

Part No. Teil Nr. Del nr Osa no	Type Typ Laji M2CA	No. of poles Polzahl Poltal Napaluku	Type designation Typenbezeichnung Typbeteckning Lajimerkki	Qty per motor Stück per Motor Antal per motor Kpl per moottori	Weight Gewicht Vikt Paino kg
171	280...355	2...	3GZF334130-36	4	
302	280	2...	ZW1A2D7	4	
	315	2...	ZW1A2D7	4	
	355	2...	3GZF102731-BU (Terminal type 370)*	4	
		2...	3GZF102735-CH (Terminal type 750)*	4	
308	400	2...	3GZF102735-CH (Terminal type 750)	4	
	280	2...	3GZF334033-417	4	
	315	2...	3GZF334033-418	4	
331	355	2...	3GZF334033-612	4	
	280	2...	3GZF273128-11	1	
	315	2...	3GZF273131-4	1	
	355	2	3GZF273131-2 (370)*	1	
332	4...		3GZF273135-6 (750)*	1	
	400	2...	3GZF273135-1 (750)*	1	
	280	2...	FLHSM10X25/25Y	2	
	315	2...	3GZF334033-427	2	
333	280...400	2...	3GZF334030-593	2	
334	280...400	2...	3GZF334030-210	2	
335	280	2...	ZW1MS27	1	
	315	2...	3GZF273031-31	1	
	355	2	3GZF102731-HK (370)*	1	
	4...		3GZF102735-LG (750)*	1	
336	400	2...	3GZF102735-LG (750)*	1	
	280	2...	3GZF334033-419	4	
	315	2...	3GZF334033-220	4	
337	355...400		3GZF334030-610	4	
	280...400	2...	3GZF334030-7	4	
338	315	2...	FAJD10.2	4	
	280	2...	FLHSM8X25/25Y	4	
	315	2...	3GZF334033-428	4	
	355	2...	3GZF334033-428	4	

* Please see tables for terminal boxes on page 12.
 Siehe Tabellen über Klemmenkästen auf Seite 12.
 Se tabeller för uttagslådor på sidan 12.
 Katso liitäntäkotelotaulukot sivulla 12.

M2CA 280 - 400

Terminal box Klemmenkast Uttagslåda Liitântäkotelo

←2006

M2CA	3000 r/min	1500 r/min	1000 r/min	750 r/min	*)
280 SM	122/4	122/4	122/4	122/4	
315	142/4	142/4	142/4	142/4	
355 SA	142/4	142/4	142/4	142/4	D, E
355 SB	-	-	142/4	142/4	D,E
355 MA	162/4	162/4	142/4	142/4	D
	142/4	142/4	142/4	142/4	E
355 MB	162/4	-	162/4	142/4	D
	142/4	-	142/4	142/4	E
355 LA, LB	162/4	162/4	-	-	D,E
355 LKD	-	162/4	162/4	142/4	D, E
400 MLA	162/4	162/4	162/4	162/4	D
400 MLA	162/4	162/4	162/4	142/4	E
400 MLB	162/4	162/4	162/4	-	D, E
400 LK	162/4	162/4	162/4	162/4	D, E

2006→

M2CA	3000 r/min	1500 r/min	1000 r/min	750 r/min	*)
280 SM	122/4	122/4	122/4	122/4	
315	142/4	142/4	142/4	142/4	
355 SA	370	370	370	370	D, E
355 SB	-	-	370	370	D,E
355 M_	750	750	750	750	D
	370	370	370	370	E
355 LA, LB	750	750	-	-	D,E
355 LKD	-	750	750	-	D, E
400 ML_	750	750	750	-	D, E
400 LK_	750	750	750	-	D, E

Side-mounted terminal box (Parts 3, 301, 302, 303, 331, 335 and 376)
 Seitliche Klemmenkasten (Teile 3, 301, 302, 303, 331, 335 und 376)
 Uttagslådan på sidan av motorn (Delarna 3, 301, 302, 303, 331, 335 och 376)
 Liitântäkotelo moottorin sivulla (Osa 3, 301, 302, 303, 331, 335 ja 376)

←2006

M2CA	3000 r/min	1500 r/min	1000 r/min	750 r/min	*)
280 SM	122/5	122/5	122/5	122/5	
315	142/6	142/6	142/6	142/6	
355 SA	142/6	142/6	142/6	142/6	D, E
355 SB	-	-	142/6	142/6	D,E
355 MA	162/7	162/7	142/6	142/6	D
	142/6	142/6	142/6	142/6	E
355 MB	162/7	-	162/7	142/6	D
	142/6	-	142/6	142/6	E
355 LA, LB	162/7	162/7	-	-D,E	
355 LKD	-	162/7	162/7	142/6	D, E
400 MLA	162/7	162/7	162/7	162/7	D
400 MLA	162/7	162/7	162/7	142/6	E
400 MLB	162/7	162/7	162/7	-	D, E
400 LK	162/7	162/7	162/7	162/7	D, E

M2CA 280 - 400

2006→

M2CA	3000 r/min	1500 r/min	1000 r/min	750 r/min	*)
280 SM	122/5	122/5	122/5	122/5	
315	142/6	142/6	142/6	142/6	
355 SA	370	370	370	370	D, E
355 SB	-	-	370	370	D,E
355 M_	750	750	750	750	D
	370	370	370	370	E
355 LA, LB	750	750	-	-	D,E
355 LKD	-	750	750	-	D, E
400 ML_	750	750	750	-	D, E
400 LK_	750	750	750	-	D, E

*) D – 380-420 V Δ /50 Hz, 660-690 VY/50Hz, 440-480 V Δ /60 Hz
E – 500 V Δ /50 Hz, 575 V Δ /60 Hz

M2CA 280 - 400



Distributor:
ABB Oy, Product Support
P.O.box 116
FI-00380 Helsinki
Finland
Switchboard +358 10 22 11
Fax +358 10 22 26600

E-mail for spare part enquiries and requests:
Sales.ProductSupport@fi.abb.com

Spare parts M2CA 280-400, 09-2010
3GZF500728-157 C
NOTE: Available electric form only