

Nuevas cajas de derivación con tornillos de ¼ de vuelta

1SLC806001B0701

*Instalación
más rápida
para una
protección*






El alto grado de fiabilidad que caracteriza a los distintos modelos de cajas suministradas por ABB SACE, satisface plenamente la exigencia de disponer de carcasas herméticas que garanticen una protección completa en todas aquellas situaciones en las que se requieren cajas de derivación para pared.

Para completar aún más la gama, ABB SACE ha lanzado al mercado los nuevos modelos de cajas herméticas IP55 con **tornillos de plástico con cierre de ¼ de vuelta**. La instalación resulta mucho más rápida gracias a los nuevos tornillos imperdibles que aseguran mayor simplicidad y velocidad en las varias operaciones de apertura / cierre. Además, todas las cajas herméticas con tornillos de ¼ de vuelta tienen la tapa abisagrada y presentan una marca láser en la que se indica el doble aislamiento y el grado de protección IP.

ABB

Las cajas herméticas ABB SACE con grado de protección IP55 están fabricadas con material termoplástico autoextinguible y resistente a calores fuera de lo normal y al fuego, hasta 960 °C (prueba del hilo incandescente) según Normas IEC 60695-2-1. La gama se caracteriza por su extrema versatilidad: en efecto, se encuentran disponibles versiones con lados lisos o con entradas pasa-cables, con tapa opaca (gris RAL 7035) o transparente, alta o baja. El fondo de la caja cuenta con varios alojamientos, para la fijación de regletas y accesorios varios. Las cajas poseen una tapa patentada que ha sido fabricada conjuntamente con la guarnición en una única fase de impresión. Todas las cajas de derivación han obtenido la marca de homologación IMQ y han sido realizadas en conformidad con las Normas CEI 23-48 y IEC 60670.

con tapa a presión	con tornillos en acero	con tornillos de plástico de 1/4 de vuelta
		 new
cajas herméticas IP 44	cajas herméticas IP 55	cajas herméticas IP 55
base Ø 60 Ø 80 65x65 80x80	base 100x100 105x70 153x110	base 100x100 105x70 153x110 160x135 220x170 310x240

Código	Dim. Internas BxHxP (mm)	Descripción	Conf./embalaje n. piezas
Cajas IP44			
00 800	ø 60 - H 35	Con pasa-cables y tapa a presión	240/240
00 802	ø 80 - H 40	Con pasa-cables y tapa a presión	144/144
00 808	65x65x32	Con pasa-cables y tapa a presión	168/168
00 810	80x80x40	Con pasa-cables y tapa a presión	100/100
Cajas herméticas IP55 con tornillos en acero			
00 816	100x100x50	Con pasa-cables y tapa baja gris RAL 7035	1/54
00 820	105x70x50	Con pasa-cables y tapa baja gris RAL 7035	1/70
00 821	100x100x80	Con pasa-cables y tapa baja gris RAL 7035	1/40
00 822	153x110xP66	Con pasa-cables y tapa baja gris RAL 7035	1/32
00 846	100x100x50	Con lados lisos y tapa baja gris RAL 7035	1/60
00 850	105x70x50	Con lados lisos y tapa baja gris RAL 7035	1/100
00 851	100x100x80	Con lados lisos y tapa baja gris RAL 7035	1/40
00 852	153x110x66	Con lados lisos y tapa baja gris RAL 7035	1/32
00 872	153x110x 66	Con lados lisos y tapa baja transparente	1/34

Code	Internal dimensions WxHxD (mm)	Description	Box/pack no items
Cajas herméticas IP55 con tornillos de plástico de ¼ de vuelta			
1SL0816A00	100X100X50	Con pasa-cables y tapa baja gris RAL 7035	1/54
1SL0820A00	105X70X50	Con pasa-cables y tapa baja gris RAL 7035	1/70
1SL0821A00	100X100X80	Con pasa-cables y tapa baja gris RAL 7035	1/40
1SL0822A00	153X110X66	Con pasa-cables y tapa baja gris RAL 7035	1/32
1SL0824A00	160X135X77	Con pasa-cables y tapa baja gris RAL 7035	1/18
1SL0826A00	220X170X80	Con pasa-cables y tapa baja gris RAL 7035	1/12
1SL0828A00	310X240X110	Con pasa-cables y tapa baja gris RAL 7035	1/6
1SL0846A00	100X100X50	Con lados lisos y tapa baja gris RAL 7035	1/60
1SL0850A00	105X70X50	Con lados lisos y tapa baja gris RAL 7035	1/100
1SL0851A00	100X100X80	Con lados lisos y tapa baja gris RAL 7035	1/40
1SL0852A00	153X110X66	Con lados lisos y tapa baja gris RAL 7035	1/32
1SL0854A00	160X137X77	Con lados lisos y tapa baja gris RAL 7035	1/24
1SL0856A00	220X170X80	Con lados lisos y tapa baja gris RAL 7035	1/12
1SL0858A00	310X240X110	Con lados lisos y tapa baja gris RAL 7035	1/6
1SL0872A00	153X110X66	Con lados lisos y tapa baja transparente	1/34
1SL0874A00	160X135X77	Con lados lisos y tapa baja transparente	1/24
1SL0876A00	220X170X80	Con lados lisos y tapa baja transparente	1/12
1SL0878A00	310X240X110	Con lados lisos y tapa baja transparente	1/6
1SL0830A00	160X135X150	Con pasa-cables y tapa alta gris RAL 7035	1/16
1SL0832A00	220X170X150	Con pasa-cables y tapa alta gris RAL 7035	1/8
1SL0834A00	310X240X160	Con pasa-cables y tapa alta gris RAL 7035	1/4
1SL0860A00	160X135X150	Con lados lisos y tapa alta gris RAL 7035	1/16
1SL0862A00	220X170X150	Con lados lisos y tapa alta gris RAL 7035	1/8
1SL0864A00	310X240X160	Con lados lisos y tapa alta gris RAL 7035	1/4
1SL0880A00	160X135X150	Con lados lisos y tapa alta transparente	1/16
1SL0882A00	220X170X150	Con lados lisos y tapa alta transparente	1/8
1SL0884A00	310X240X160	Con lados lisos y tapa alta transparente	1/4



ABB SACE S.p.A.
An ABB Group company

Enclosures and Cable Systems
Viale Vicenza, 61
36063 Marostica (VI) - Italy
Tel.: ++39 0424 478200 - Telefax: ++39 0424 478310

<http://www.abb.com>

Due to possible developments of standards as well as of materials, the characteristics and dimensions specified in this document may only be considered binding after confirmation by ABB SACE.



1SLC806001B0901 Luglio '04
Tipografia