



产品简介

箱壳类产品 多功能控制箱 (IP55 和 IP66 高防护等级)

- SPM

用电力与效率
创造美好世界™



多功能控制箱

SPM



ABB 的 SPM 系列高防护等级多功能控制箱，防护等级高达 IP55 和 IP66，是针对潮湿、粉尘多、污染严重等工作环境所研发的。箱体大方美观，结构紧凑，通用性强。

适用范围

- 应用行业：
船舶、港口、水处理、交通、通讯、能源、化工、电站、冶金、纺织、矿山及食品加工等。
- 应用范围：
主要用作公共电网中的电缆分支箱、低压配电箱、水泵控制箱、通讯装置柜、路灯和交通灯控制箱、多功能计量箱、综合配电箱、电容补偿箱、端子箱、壁挂式分线箱、计量箱等。

技术参数

- 符合标准 : GB/T20641、GB4208、IEC62208
- 最大电流 : 800A
- 最大工作电压 : 1000V 50Hz
- 防护等级 : IP55、IP66
- 材料 : 箱体采用优质电解板；辅助安装底板采用镀锌钢板
- 板厚 : 箱高 ≤400mm (箱体采用 1.2mm)
箱高 >400mm (箱体采用 1.5mm, 辅助安装底板均为 2mm)
- 环境温度 : -5~40°C

注：多功能控制箱可按客户要求定制。

型号说明

SPM - 6 4 D250

箱体深度

D150: 150mm
D200: 200mm
D250: 250mm
D300: 300mm
D350: 350mm

箱体宽度

3 : 300mm
4 : 400mm
5 : 500mm
6 : 600mm
8 : 800mm
20: 200mm
25: 250mm

箱体高度

3 : 300mm
4 : 400mm
5 : 500mm
6 : 600mm
7 : 700mm
8 : 800mm
10: 1000mm
12: 1200mm
25: 250mm
30: 300mm

设计代号

SPM: 金属保护



多功能控制箱

SPM

结构特点



SPM 多功能控制箱在结构上采用符合规范的密封式设计，并选用高品质的材质制造，确保防护等级高达 IP55 和 IP66。

- 1 内置高强度铝合金铰链**
开门角度超过 120° (当门关上时，从外面看不到铰链)
- 2 无接口密封圈**
门和边缘加封持久且高弹性、无接口的密封圈是高防护等级的保证
- 3 接地螺柱**
在门和底箱均标配有接地螺柱，方便客户接地线
- 4 灵活的辅助底板**
辅助底板可安装螺栓固定，元器件安装在辅助底板上，辅助底板可拆卸、灵活开孔、安装和布置元器件
- 5 外部挂墙支架**
标准配置包括挂墙支架，可直接挂墙安装，方便快捷
- 6 备用塑料塞**
当非直接安装在墙壁上时（挂墙），4 个安装孔可用塑料塞塞住，确保防护等级
- 7 带密封圈的进出线敲落盖板**
箱体顶部和底部均有进出线敲落盖板，并标配有密封圈，满足客户下进下出或上进上出的要求同时保证防护等级不变



外形尺寸

型号	尺寸 (H×W×D) mm
SPM-3025D150	300×250×150
SPM-3025D200	300×250×200
SPM-33D150	300×300×150
SPM-33D200	300×300×200
SPM-43D150	400×300×150
SPM-43D200	400×300×200
SPM-54D150	500×400×150
SPM-54D200	500×400×200
SPM-54D250	500×400×250
SPM-64D150	600×400×150
SPM-64D200	600×400×200
SPM-64D250	600×400×250
SPM-65D150	600×500×150
SPM-65D200	600×500×200
SPM-65D250	600×500×250
SPM-75D150	700×500×150
SPM-75D200	700×500×200
SPM-75D250	700×500×250
SPM-75D300	700×500×300
SPM-86D200	800×600×200
SPM-86D250	800×600×250
SPM-86D300	800×600×300
SPM-86D350	800×600×350
SPM-106D250	1000×600×250
SPM-106D300	1000×600×300
SPM-106D350	1000×600×350
SPM-108D250	1000×800×250
SPM-108D300	1000×800×300
SPM-108D350	1000×800×350
SPM-128D250	1200×800×250
SPM-128D300	1200×800×300
SPM-128D350	1200×800×350
SPM-128D450	1200×800×450



联系我们

Contact us

ABB (中国) 有限公司

北京总部：
中国北京市 100015
朝阳区酒仙桥路 10 号
恒通广厦
电话：(010) 8456 6688
传真：(010) 8456 9907

天津分公司：
中国天津市 300051
和平区南京路 189 号
津汇广场写字楼一号办公楼 3402 室
电话：(022) 8319 1801
传真：(022) 8319 1802 / 1803

大连分公司：
中国辽宁省大连市 116011
西岗区中山路 147 号
森茂大厦 18 楼
电话：(0411) 3989 3355
传真：(0411) 3989 3359

沈阳分公司：
中国辽宁省沈阳市 110001
和平区南京北街 206 号
沈阳假日大厦城市广场二座 3-166 室
电话：(024) 3132 6688
传真：(024) 3132 6699

长春分公司：
中国吉林省长春市 130022
亚泰大街 3218 号
通钢国际大厦 A 座 A4 层 A401 室
电话：(0431) 8862 0866
传真：(0431) 8862 0899

哈尔滨分公司：
中国黑龙江省哈尔滨市 150090
南岗区长江路 99-9 号
辰能大厦 14 层
电话：(0451) 5556 2228 / 2229
传真：(0451) 5556 2295

呼和浩特分公司：
中国内蒙古自治区呼和浩特市 010020
新华大街 66 号
内蒙古国际大酒店 23 层
电话：(0471) 6916 330
传真：(0471) 6916 331

西安分公司：
中国陕西省西安市 710075
高新开发区高新路
高新国际商务中心数码大厦 16 层
电话：(029) 8575 8288
传真：(029) 8575 8277

乌鲁木齐分公司：
中国乌鲁木齐市 830002
中山路 86 号
中泉广场 6 楼 B 座
电话：(0991) 2834 455
传真：(0991) 2818 240

太原分公司：
中国山西省太原市 030002
府西街 69 号
山西国际贸易中心西塔楼 10 层 1009A 号
电话：(0351) 8689 292
传真：(0351) 8689 200

青岛分公司：
中国山东省青岛市 266071
香港中路 12 号
丰合广场 B 区 401 室
电话：(0532) 8502 6396
传真：(0532) 8502 6395

济南分公司：
中国山东省济南市 250011
泉城路 17 号
华能大厦 6 楼 8601 室
电话：(0531) 8609 2726
传真：(0531) 8609 2724

长沙分公司：
中国湖南省长沙市 410005
黄兴中路 88 号
平和堂商务楼 12B01
电话：(0731) 8268 3088
传真：(0731) 8444 5519

武汉分公司：
中国湖北省武汉市 430071
武昌中南路 7 号
中商广场写字楼 34 楼 B3408
电话：(027) 8725 9222
传真：(027) 8725 9233

郑州分公司：
中国河南省郑州市 450007
中原西路 220 号
裕达国际贸易中心 A 座 1006 室
电话：(0371) 6771 3588
传真：(0371) 6771 3873

上海分公司：
中国上海市 200001
西藏中路 268 号
来福士广场 (办公楼) 35 楼
电话：(021) 2328 8888
传真：(021) 2328 8500

南京分公司：
中国江苏省南京市 210005
洪武北路 55 号
置地广场 11 楼
电话：(025) 8664 5645
传真：(025) 8664 5338

无锡分公司：
中国江苏省无锡市 214001
中山路 333 号
华光大厦 2 楼 F 座
电话：(0510) 8279 1133
传真：(0510) 8275 1236

合肥分公司：
中国安徽省合肥市 230022
合肥合作化南路 7 号
电话：(0551) 5196 150
传真：(0551) 5196 160

杭州分公司：
中国浙江省杭州市 310007
曙光路 122 号
浙江世界贸易中心写字楼 A 座 12 楼
电话：(0571) 8790 1355
传真：(0571) 8790 1151

苏州分公司：
中国江苏省苏州市 215021
工业园区苏华路 8 号
中银惠龙大厦 808 室
电话：(0512) 6287 0878
传真：(0512) 6287 0868

宁波分公司：
中国浙江省宁波市 315000
灵桥路 2 号
南苑饭店 6 楼 616 室
电话：(0574) 8731 5290
传真：(0574) 8731 8179

温州分公司：
中国浙江省温州市 325003
新城大道 311 号
中通大厦 6 楼 B 座
电话：(0577) 8890 5655
传真：(0577) 8891 5573

成都分公司：
中国四川省成都市 610041
人民南路四段 19 号
威斯頓联邦大厦 10 楼
电话：(028) 8526 8800
传真：(028) 8526 8902 / 8903

重庆分公司：
中国重庆北部新区 401121
星光大道 62 号
海王星科技大厦 A 座 6 楼
电话：(023) 6282 6688
传真：(023) 6280 5369

广州分公司：
中国广东省广州市 510623
珠江新城临江大道 3 号
发展中心大厦 22 楼
电话：(020) 3785 0688
传真：(020) 3785 0678 / 0679

深圳分公司：
中国深圳市 518048
福田区福华三路与益田路交汇处 168 号
深圳国际商会中心 30 楼 3002-6 室
电话：(0755) 8831 3088
传真：(0755) 8831 3033

东莞分公司：
中国广东省东莞市 523009
体育路 2 号
鸿禧中心 B 座 11 楼 13# 单元
电话：(0769) 2806 366
传真：(0769) 2806 367

南宁分公司：
中国广西壮族自治区, 南宁市 530022
金湖路 59 号
地王国际商会中心 27 楼 E-F 单元
电话：(0771) 2368 316
传真：(0771) 2368 308

昆明分公司：
中国云南省昆明市 650032
东风西路 13 号
顺城西塔 11 楼 1101、1106 室
电话：(0871) 3158 188
传真：(0871) 3158 186

厦门分公司：
中国福建省厦门市 361006
火炬高科技产业开发区
创新 3 路 12-20 号
电话：(0592) 6038 118 / 5719 152
传真：(0592) 6038 110 / 5627 374

福州分公司：
中国福建省福州市 350003
五四路 158 号
环球广场 30 层 B 室
电话：(0591) 8785 8224
传真：(0591) 8781 4889

ABB (Hong Kong) Ltd.
低压产品业务部：
香港新界大埔
大埔工业村大喜街 3 号
电话：(852) 2929 3838
传真：(852) 2929 3505

<http://www.abb.com.cn>
ABB 低压产品客户服务热线
电话：800-820-9696 / 400-820-9696
电邮：LV-hotline@cn.abb.com

样本所载述的产品资料以实物为准，
若有变更恕不另行通知，ABB (中国)
有限公司拥有最终解释权。

1SXFB05001L2002 07-2011
SH-SO 10000

用电力与效率
创造美好世界™

