


MS116 - 0,25...0,40A

Motorschutzschalter / Manual Motor Starter



Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntheit an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten. We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. © Copyright 2011 ABB

Auslösekennlinie (aus kaltem Zustand)
 Die Ansprechwerte der elektromagnet. Auslöser beziehen sich auf Skala Maximum I_{max}
 Für Nennströme (3-polig) ab dem 3-fachen des Einstellwertes beträgt die Toleranz der Auslösezeit ±20%

Tripping characteristic (from cold state)
 The values of the electromagn. release refer to scale maximum
 For currents (3-pole) higher than 3 times the current setting the tolerance of the tripping time is ±20%

F3©

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------------|----------|---|---|---------|---------|----------|
| Änd. | b1 | M25015 v.06.02.02 | Entst. aus: | Ausgest.: 25.10.01 CoRa | Massstab | Sep.SL gleicher Nr. <input type="checkbox"/> | Sep.SL anderer Nr. <input type="checkbox"/> | | | |
| | c1 | M25030 v.27.05.02 | Ersatz fuer: | Geprüft: 07.03.11 MiKo | - | Ohne sep. Stckl.: <input checked="" type="checkbox"/> | Ueberr. Stelle: | | | |
| | d | M25141 v.08.07.08 | Ers. durch: | Normgepr.: | | Dok.-Art | Format | Sprache | Bl. Nr. | Anz. Bl. |
| | e1 | 20000701926 | Zust. Stelle: STO/CLD | Freigeq.: 07.03.11 GuNi | | A 4 | D | 3 | 15 | © |



Titel: **Auslösekennlinie**
Tripping characteristic

MS116

1SA M20 0505