



LCIE

Accréditation
N° 5-0014



LICENCE



LCIE N° 73873

Délivrée à:
Delivered to: **ABB STOTZ KONTAKT GmbH**
STO/LN3 - Eppelheimer Str. 82 - 69123 HEIDELBERG - ALLEMAGNE

Site de fabrication :
Factory : **ABB STOTZ KONTAKT GmbH (1165AP)**
Eppelheimer Str. 82 - 69123 HEIDELBERG - ALLEMAGNE

Produit:
Product: Disjoncteur de protection contre les surintensités pour installations domestiques et analogues
Circuit -breaker for overcurrent protection for household and similar installations

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any): **ABB**

Modèle, type, référence:
Model, type, reference: Série/Series S200M - S200 - S200L

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics: voir pages annexe 1 à 15 / *see pages 1 to 15*

Informations complémentaires:
Additional informations: (ajout série S200L/addition of S200L series)
(la date limite de validité est due à l'évolution de la norme (Amendement A1)/limit expired date is due to the evolution of the standard

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with: EN 60898-1:2003

Documents pris en compte:
Relevant documents: CCA/DE21562 / TR n° 70000-1200-0711/28546-(1) à/to -(77)

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancel and replaces (if necessary): Licence n° 60033863 du 2005.04.26

Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

Fontenay-aux-Roses, 2007-08-08

Date limite de validité : 2008-10-01

Limit expired date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Par mandatement de AFAQ AFNOR Certification et pour le LCIE
By mandate from AFAQ AFNOR Certification and for LCIE

Michel BRENON
Responsable de la certification
Certification manager



dtar-nf-1.3


Caractéristiques techniques/Technical characteristics

Type fermé/enclosed – Nombre de pôles/Number of poles : 1 ; 1+N ; 2 ; 3 ; 3+N ; 4 – Bornes à vis/Screw-type terminals - Montage en tableau/Panel board type – Non associé au dispositif de fixation mécanique/Not associated with the mechanical mounting – $I_{cn}=I_{cn1}$ - Courant de déclenchement instantané/Instantaneous tripping current : B/C/D – Classe de limitation d'énergie/Energy limiting class 3 ($I_n \leq 40A$ pour/for B et/and C) – Fréquence assignée/Rated frequency 50Hz – Température de l'air ambiant/ambient air temperature 30°C – Distance de grille/Grid distance 35 mm – Groupe de matériau/Material group IIIa

Série/Series S200M

$I_{cn}=10000A$ – Courant de déclenchement instantané/Instantaneous tripping current : B

Références/ References	Nombre de pôles/ Number of poles	Un	In	Références/ References	Nombre de pôles/ Number of poles	Un	In
S201MB6	1	230/400V	6A	S203MB6	3	400V	6A
S201MB10	1	230/400V	10A	S203MB10	3	400V	10A
S201MB13	1	230/400V	13A	S203MB13	3	400V	13A
S201MB16	1	230/400V	16A	S203MB16	3	400V	16A
S201MB20	1	230/400V	20A	S203MB20	3	400V	20A
S201MB25	1	230/400V	25A	S203MB25	3	400V	25A
S201MB32	1	230/400V	32A	S203MB32	3	400V	32A
S201MB40	1	230/400V	40A	S203MB40	3	400V	40A
S201MB50	1	230/400V	50A	S203MB50	3	400V	50A
S201MB63	1	230/400V	63A	S203MB63	3	400V	63A
S201-NAMB6	1+N	230V	6A	S203-NAMB6	3+N	400V	6A
S201-NAMB10	1+N	230V	10A	S203-NAMB10	3+N	400V	10A
S201-NAMB13	1+N	230V	13A	S203-NAMB13	3+N	400V	13A
S201-NAMB16	1+N	230V	16A	S203-NAMB16	3+N	400V	16A
S201-NAMB20	1+N	230V	20A	S203-NAMB20	3+N	400V	20A
S201-NAMB25	1+N	230V	25A	S203-NAMB25	3+N	400V	25A
S201-NAMB32	1+N	230V	32A	S203-NAMB32	3+N	400V	32A
S201-NAMB40	1+N	230V	40A	S203-NAMB40	3+N	400V	40A
S201-NAMB50	1+N	230V	50A	S203-NAMB50	3+N	400V	50A
S201-NAMB63	1+N	230V	63A	S203-NAMB63	3+N	400V	63A
S202MB6	2	400V	6A	S204MB6	4	400V	6A
S202MB10	2	400V	10A	S204MB10	4	400V	10A
S202MB13	2	400V	13A	S204MB13	4	400V	13A
S202MB16	2	400V	16A	S204MB16	4	400V	16A
S202MB20	2	400V	20A	S204MB20	4	400V	20A
S202MB25	2	400V	25A	S204MB25	4	400V	25A
S202MB32	2	400V	32A	S204MB32	4	400V	32A
S202MB40	2	400V	40A	S204MB40	4	400V	40A
S202MB50	2	400V	50A	S204MB50	4	400V	50A
S202MB63	2	400V	63A	S204MB63	4	400V	63A



Série/Series S200M

Icn=10000A – Courant de déclenchement instantané/Instantaneous tripping current : C

Références/ References	Nombre de pôles/ Number of poles	Un	In	Références/ References	Nombre de pôles/ Number of poles	Un	In
S201MC0,5	1	230/400V	0,5A	S202MC0,5	2	400V	0,5A
S201MC1	1	230/400V	1A	S202MC1	2	400V	1A
S201MC1,6	1	230/400V	1,6A	S202MC1,6	2	400V	1,6A
S201MC2	1	230/400V	2A	S202MC2	2	400V	2A
S201MC3	1	230/400V	3A	S202MC3	2	400V	3A
S201MC4	1	230/400V	4A	S202MC4	2	400V	4A
S201MC6	1	230/400V	6A	S202MC6	2	400V	6A
S201MC8	1	230/400V	8A	S202MC8	2	400V	8A
S201MC10	1	230/400V	10A	S202MC10	2	400V	10A
S201MC13	1	230/400V	13A	S202MC13	2	400V	13A
S201MC16	1	230/400V	16A	S202MC16	2	400V	16A
S201MC20	1	230/400V	20A	S202MC20	2	400V	20A
S201MC25	1	230/400V	25A	S202MC25	2	400V	25A
S201MC32	1	230/400V	32A	S202MC32	2	400V	32A
S201MC40	1	230/400V	40A	S202MC40	2	400V	40A
S201MC50	1	230/400V	50A	S202MC50	2	400V	50A
S201MC63	1	230/400V	63A	S202MC63	2	400V	63A
S201-NAMC0,5	1+N	230V	0,5A	S203MC0,5	3	400V	0,5A
S201-NAMC1	1+N	230V	1A	S203MC1	3	400V	1A
S201-NAMC1,6	1+N	230V	1,6A	S203MC1,6	3	400V	1,6A
S201-NAMC2	1+N	230V	2A	S203MC2	3	400V	2A
S201-NAMC3	1+N	230V	3A	S203MC3	3	400V	3A
S201-NAMC4	1+N	230V	4A	S203MC4	3	400V	4A
S201-NAMC6	1+N	230V	6A	S203MC6	3	400V	6A
S201-NAMC8	1+N	230V	8A	S203MC8	3	400V	8A
S201-NAMC10	1+N	230V	10A	S203MC10	3	400V	10A
S201-NAMC13	1+N	230V	13A	S203MC13	3	400V	13A
S201-NAMC16	1+N	230V	16A	S203MC16	3	400V	16A
S201-NAMC20	1+N	230V	20A	S203MC20	3	400V	20A
S201-NAMC25	1+N	230V	25A	S203MC25	3	400V	25A
S201-NAMC32	1+N	230V	32A	S203MC32	3	400V	32A
S201-NAMC40	1+N	230V	40A	S203MC40	3	400V	40A
S201-NAMC50	1+N	230V	50A	S203MC50	3	400V	50A
S201-NAMC63	1+N	230V	63A	S203MC63	3	400V	63A



Série/Series S200MIcn=10000A – Courant de déclenchement instantané/*Instantaneous tripping current* : C

Références/ References	Nombre de pôles/ Number of poles	Un	In	Références/ References	Nombre de pôles/ Number of poles	Un	In
S203-NAMC0,5	3+N	400V	0,5A	S204MC0,5	4	400V	0,5A
S203-NAMC1	3+N	400V	1A	S204MC1	4	400V	1A
S203-NAMC1,6	3+N	400V	1,6A	S204MC1,6	4	400V	1,6A
S203-NAMC2	3+N	400V	2A	S204MC2	4	400V	2A
S203-NAMC3	3+N	400V	3A	S204MC3	4	400V	3A
S203-NAMC4	3+N	400V	4A	S204MC4	4	400V	4A
S203M-NAMC6	3+N	400V	6A	S204MC6	4	400V	6A
S203-NAMC8	3+N	400V	8A	S204MC8	4	400V	8A
S203-NAMC10	3+N	400V	10A	S204MC10	4	400V	10A
S203-NAMC13	3+N	400V	13A	S204MC13	4	400V	13A
S203-NAMC16	3+N	400V	16A	S204MC16	4	400V	16A
S203-NAMC20	3+N	400V	20A	S204MC20	4	400V	20A
S203-NAMC25	3+N	400V	25A	S204MC25	4	400V	25A
S203-NAMC32	3+N	400V	32A	S204MC32	4	400V	32A
S203-NAMC40	3+N	400V	40A	S204MC40	4	400V	40A
S203-NAMC50	3+N	400V	50A	S204MC50	4	400V	50A
S203-NAMC63	3+N	400V	63A	S204MC63	4	400V	63A



Série/Series S200MIcn=10000A – Courant de déclenchement instantané//*Instantaneous tripping current* : D

Références/ References	Nombre de pôles/ Number of poles	Un	In	Références/ References	Nombre de pôles/ Number of poles	Un	In
S203-NAMD0,5	3+N	400V	0,5A	S204MD0,5	4	400V	0,5A
S203-NAMD1	3+N	400V	1A	S204MD1	4	400V	1A
S203-NAMD1,6	3+N	400V	1,6A	S204MD1,6	4	400V	1,6A
S203-NAMD2	3+N	400V	2A	S204MD2	4	400V	2A
S203-NAMD3	3+N	400V	3A	S204MD3	4	400V	3A
S203-NAMD4	3+N	400V	4A	S204MD4	4	400V	4A
S203-NAMD6	3+N	400V	6A	S204MD6	4	400V	6A
S203-NAMD8	3+N	400V	8A	S204MD8	4	400V	8A
S203-NAMD10	3+N	400V	10A	S204MD10	4	400V	10A
S203-NAMD13	3+N	400V	13A	S204MD13	4	400V	13A
S203-NAMD16	3+N	400V	16A	S204MD16	4	400V	16A
S203-NAMD20	3+N	400V	20A	S204MD20	4	400V	20A
S203-NAMD25	3+N	400V	25A	S204MD25	4	400V	25A
S203-NAMD32	3+N	400V	32A	S204MD32	4	400V	32A
S203-NAMD40	3+N	400V	40A	S204MD40	4	400V	40A



Série/Series S200

Icn=6000A – Courant de déclenchement instantané/Instantaneous tripping current : B

Références/ References	Nombre de pôles/ Number of poles	Un	In	Références/ References	Nombre de pôles/ Number of poles	Un	In
S201 B6	1	230/400V	6A	S203 B6	3	400V	6A
S201 B10	1	230/400V	10A	S203 B10	3	400V	10A
S201 B13	1	230/400V	13A	S203 B13	3	400V	13A
S201 B16	1	230/400V	16A	S203 B16	3	400V	16A
S201 B20	1	230/400V	20A	S203 B20	3	400V	20A
S201 B25	1	230/400V	25A	S203 B25	3	400V	25A
S201 B32	1	230/400V	32A	S203 B32	3	400V	32A
S201 B40	1	230/400V	40A	S203 B40	3	400V	40A
S201 B50	1	230/400V	50A	S203 B50	3	400V	50A
S201 B63	1	230/400V	63A	S203 B63	3	400V	63A
S201-NA B6	1+N	230V	6A	S203-NA B6	3+N	400V	6A
S201-NA B10	1+N	230V	10A	S203-NA B10	3+N	400V	10A
S201-NA B13	1+N	230V	13A	S203-NA B13	3+N	400V	13A
S201-NA B16	1+N	230V	16A	S203-NA B16	3+N	400V	16A
S201-NA B20	1+N	230V	20A	S203-NA B20	3+N	400V	20A
S201-NA B25	1+N	230V	25A	S203-NA B25	3+N	400V	25A
S201-NA B32	1+N	230V	32A	S203-NA B32	3+N	400V	32A
S201-NA B40	1+N	230V	40A	S203-NA B40	3+N	400V	40A
S201-NA B50	1+N	230V	50A	S203-NA B50	3+N	400V	50A
S201-NA B63	1+N	230V	63A	S203-NA B63	3+N	400V	63A
S202 B6	2	400V	6A	S204 B6	4	400V	6A
S202 B10	2	400V	10A	S204 B10	4	400V	10A
S202 B13	2	400V	13A	S204 B13	4	400V	13A
S202 B16	2	400V	16A	S204 B16	4	400V	16A
S202 B20	2	400V	20A	S204 B20	4	400V	20A
S202 B25	2	400V	25A	S204 B25	4	400V	25A
S202 B32	2	400V	32A	S204 B32	4	400V	32A
S202 B40	2	400V	40A	S204 B40	4	400V	40A
S202 B50	2	400V	50A	S204 B50	4	400V	50A
S202 B63	2	400V	63A	S204 B63	4	400V	63A



Série/Series S200

Icn=6000A – Courant de déclenchement instantané/Instantaneous tripping current : C

Références/ References	Nombre de pôles/ Number of poles	Un	In	Références/ References	Nombre de pôles/ Number of poles	Un	In
S201 C0,5	1	230/400V	0,5A	S202 C0,5	2	400V	0,5A
S201 C1	1	230/400V	1A	S202 C1	2	400V	1A
S201 C1,6	1	230/400V	1,6A	S202 C1,6	2	400V	1,6A
S201 C2	1	230/400V	2A	S202 C2	2	400V	2A
S201 C3	1	230/400V	3A	S202 C3	2	400V	3A
S201 C4	1	230/400V	4A	S202 C4	2	400V	4A
S201 C6	1	230/400V	6A	S202 C6	2	400V	6A
S201 C8	1	230/400V	8A	S202 C8	2	400V	8A
S201 C10	1	230/400V	10A	S202 C10	2	400V	10A
S201 C13	1	230/400V	13A	S202 C13	2	400V	13A
S201 C16	1	230/400V	16A	S202 C16	2	400V	16A
S201 C20	1	230/400V	20A	S202 C20	2	400V	20A
S201 C25	1	230/400V	25A	S202 C25	2	400V	25A
S201 C32	1	230/400V	32A	S202 C32	2	400V	32A
S201 C40	1	230/400V	40A	S202 C40	2	400V	40A
S201 C50	1	230/400V	50A	S202 C50	2	400V	50A
S201 C63	1	230/400V	63A	S202 C63	2	400V	63A
S201-NA C0,5	1+N	230V	0,5A	S203 C0,5	3	400V	0,5A
S201-NA C1	1+N	230V	1A	S203 C1	3	400V	1A
S201-NA C1,6	1+N	230V	1,6A	S203 C1,6	3	400V	1,6A
S201-NA C2	1+N	230V	2A	S203 C2	3	400V	2A
S201-NA C3	1+N	230V	3A	S203 C3	3	400V	3A
S201-NA C4	1+N	230V	4A	S203 C4	3	400V	4A
S201-NA C6	1+N	230V	6A	S203 C6	3	400V	6A
S201-NA C8	1+N	230V	8A	S203 C8	3	400V	8A
S201-NA C10	1+N	230V	10A	S203 C10	3	400V	10A
S201-NA C13	1+N	230V	13A	S203 C13	3	400V	13A
S201-NA C16	1+N	230V	16A	S203 C16	3	400V	16A
S201-NA C20	1+N	230V	20A	S203 C20	3	400V	20A
S201-NA C25	1+N	230V	25A	S203 C25	3	400V	25A
S201-NA C32	1+N	230V	32A	S203 C32	3	400V	32A
S201-NA C40	1+N	230V	40A	S203 C40	3	400V	40A
S201-NA C50	1+N	230V	50A	S203 C50	3	400V	50A
S201-NA C63	1+N	230V	63A	S203 C63	3	400V	63A

